


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FT

Artikelnummer: 6226014



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6226014
Typ	LBD 90 400 R3 FT
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	359 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FT

Artikelnummer: 6226014



Abmessungen



Breite	400 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein