

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110

Art.-Nr. 6279213



Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.




Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Art.-Nr.	6279213
Typ	GA-SA70110EL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	symmetrisch
Dimension	70x110mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	eloxiert
Oberfläche Kürzel	EL
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	159,40 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	300,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	70,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanal-Abmessung	70 x 110 mm
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	80 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °