


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LKV 75125

Art.-Nr. 6178330



Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6178330
Typ	LKV 75125
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Dimension	75x125x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	8 m
Gewicht	128,50 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	125,00 mm
Höhe	75,00 mm
Kanalhöhe	75,00 mm
Abmessung BxH	125 x 75 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlitzabstand	12,50 mm
Schlitzbreite	5,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>