

# Technisches Datenblatt

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247733



T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6247733
Typ	LKM T40060FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6247733



## Abmessungen

Länge	300 mm
Breite	60 mm
Höhe	44 mm
Maß a (mm)	300 mm



## Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C