

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6248225



T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6248225
Typ	LKM T60200FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	106 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Artikelnummer: 6248225



Abmessungen

Länge	300 mm
Breite	200 mm
Höhe	64 mm
Maß a (mm)	300 mm



Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 200
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C