

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6248012



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6248012
Typ	LKM F60150FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	113,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6248012



Abmessungen



Länge	140 mm
Breite	150 mm
Höhe	64 mm
Maß a (mm)	140 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm