

Technisches Datenblatt

Deckel für T-Stück FT

Artikelnummer: 6226122



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6226122
Typ	LTD 300 R3 FT
Bezeichnung 1	Deckel für T-Stück
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	450 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für T-Stück FT

Artikelnummer: 6226122



Abmessungen



Breite	300 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein