

# Technisches Datenblatt

## Multi-Quick-Schelle

Artikelnummer: 2153130



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen und PG-Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannungsbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke und einsetzbar in Profilschiene im Innen- und geschützten Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.




PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2153130
Typ	M-Quick 25-28LGR
Bezeichnung 1	Multi-Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	25-28,5mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen



Maß A	43 mm
Maß B	15,5 mm
Maß E	8 mm
Maß F	4,1 mm
Maß h	7 mm
Maß H	46 mm

#### Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	60 N
Befestigungsart	Schraubloch
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Rastsystem	ja
Schellenmontage	Durchgangsloch, _auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spannbereich D max.	28,5 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	nein