


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Artikelnummer: 6358694



Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.

Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358694
Typ	MAH 35 300 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhängung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35

Artikelnummer: 6358694



Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	32 mm
Maß B	295 mm
Maß b	284 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
F in kN	0,2 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm
Lochdurchmesser	10,5 mm
Verstellbar	nein