

# Technisches Datenblatt

## Minikanal MKE 810

Artikelnummer: 6130909



Minikanal MKE mit Klebefolie zur Verlegung von Einzelleitungen. U-Profil ohne Oberteil.  
Kanalunterteil mit Klebeband für eine schnelle und unauffällige Montage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6130909
Typ	MKE 810 cws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	MKE 8x10 9001
Hersteller	OBO
Dimension	2000x10x8
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	4,06 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	10 mm
Höhe	8 mm

# Technisches Datenblatt

Minikanal MKE 810

Artikelnummer: 6130909



## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	ohne
Befestigungsart	selbstklebend
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Nutzquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Schutzfolie	nein