

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Artikelnummer: 7061447



Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7061447
Typ	MKRB 90 15 200FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Artikelnummer: 7061447



Abmessungen



Breite	201 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	201 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt