


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045860



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6045860
Typ	MKR 15 200 A4
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,50mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x200x2000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	194,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045860



Abmessungen



Abmessung	15 X 200
Länge	2.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,25 kN/m