

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121448



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1121448 |
| Typ | MS5030P1000FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1000x50x30 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 282,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1121448



Abmessungen



| | |
|------------|----------|
| Länge | 1.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L (mm) | 1.000 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 3 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | C-Profil |
| Schlitzweite | 22 mm |
| Statischer Wert A | 3,39 cm ² |
| Statischer Wert I _y | 3,99 cm |
| Statischer Wert I _z | 13,11 cm |
| Statischer Wert W _y | 3,95 cm ² |
| Statischer Wert W _z | 6,38 cm ² |