

# Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7423982



Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7423982
Typ	OKA-G30040240FBR
Bezeichnung 1	Abzweig rechts
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7423982



## Abmessungen



Länge	360 mm
Breite	300 mm

# Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach rechts, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7423982



## Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	240 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich max.	200 mm
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	nein