

Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7423966



Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7423966
Typ	OKA-G50040240FBL
Bezeichnung 1	Abzweig links
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	102,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm


Artikelnummer: 7423966



Abmessungen



Länge	560 mm
Breite	500 mm



Technisches Datenblatt

Bausatz für Winkelabzweig nach links, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7423966



Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	240 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich max.	200 mm
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	nein