


Technisches Datenblatt

Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6176122



Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6176122
Typ	OTK H60
Bezeichnung 1	Oberteilklammer
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	49x29
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 60 mm

Artikelnummer: 6176122



Abmessungen



Länge	24,8 mm
Breite	48,8 mm
Höhe	10 mm
Maß a	48,8 mm
Maß b	24,8 mm

Technische Daten

Befestigungsart	einrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Oberteilbreite	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C