


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS

Artikelnummer: 6040586



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 85 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040586
Typ	RBMV 830 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	324,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS


Artikelnummer: 6040586



Abmessungen



Breite	300 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm
Maß L	640 mm



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung