


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125189



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Die Breite 50 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7125189
Typ	RB 90 615 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125189



Abmessungen



Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt