


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110502



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7110502
Typ	RWEB 850 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110502



### Abmessungen



Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	500 mm

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein