

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400291



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7400291
Typ	S3 35048-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	3-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x350x48
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	561,705 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	350 mm
Höhe	48 mm
Maß a	120 mm
Maß b	110 mm
Maß h	48 mm

# Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zülig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400291



## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	350 mm
Kanalhöhe min.	48 mm
Nutzquerschnitt	15462 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	5225 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	5012 mm <sup>2</sup>