

Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046829



90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.



St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046829
Typ	SBN50 SW
Bezeichnung 1	Stapa Steckbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	111,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde



Artikelnummer: 2046829

Abmessungen



Maß A	131 mm
Maß B	358 mm
Maß D	51 mm
Maß I	60 mm
Maß M	M50
Maß R (mm)	200 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	50 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein