

Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Artikelnummer: 6119409



Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
 - Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
- Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6119409
Typ	SDE-RW D0RT2
Bezeichnung 1	Steckdoseneinheit
Bezeichnung 2	Modul 45, 2fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x140x59mm
Farbe	signalrot; RAL 3001
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach


Artikelnummer: 6119409



Abmessungen



Breite	140 mm
Höhe	84 mm



Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Artikelnummer: 6119409



Technische Daten

Abdeckung	Komplettgehäuse
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	nein
erhöhter Berührungsschutz	ja
Fehlerstromschutz	nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Gangreserve	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	nein
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen Winkel	0°
Tiefe	60 mm
Transparent	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein