

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 3160798



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




A2	A4	A5	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt				

Stammdaten

Artikelnummer	3160798
Typ	SKS 10x190 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x190
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	190 mm
Maß d	10 mm
Maß L	190 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 3160798



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 10 x 190
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja