

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418256



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418256
Typ	SKS 10x90 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x90
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	90 mm
Maß d	10 mm
Maß L	90 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418256



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 10 x 90
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja