

Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste DD

Artikelnummer: 7070318



Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Stammdaten

Artikelnummer	7070318
Typ	SSLB 300 DD
Bezeichnung 1	Stoßstellenleiste
Bezeichnung 2	breit, mit 4 Befestigungen
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	285 mm
Breite	12 in
Höhe	4 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	300 mm



Technisches Datenblatt

Stoßstellenleiste DD

Artikelnummer: 7070318



Technische Daten

Anzahl Schrauben	4 St.
Ausführung	Stoßstellenleiste
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	ja