

# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044569



Stützausleger zur Aufständigung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden.

Unter dem Stützausleger können Bügelschellen Typ 2056U bis zu einem maximalen Spannungsbereich von 28 mm installiert werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6044569
Typ	STA BKS50 FT
Bezeichnung 1	Stützausleger
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	B=500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	131 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Stützausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044569



### Abmessungen



Abmessung	Wert
Länge	500 mm
Breite	500 mm
Breite	19,56 in
Höhe	88 mm
Maß B (mm)	497 mm
Maß b1 (mm)	125 mm
Maß b2 (mm)	331 mm

### Technische Daten

Ausführung	sonstige
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	500 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein