

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120077



Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer       | 6120077               |
| Typ                 | STD-D3S MZGN1         |
| Bezeichnung 1       | Steckdose 33°, 1-fach |
| Bezeichnung 2       | Schutzkontakt         |
| Hersteller          | OBO                   |
| Dimension           | 250V, 10/16A          |
| Farbe               | minzgrün; RAL 6029    |
| Werkstoff           | Polycarbonat          |
| Kleinste VK-Einheit | 1                     |
| Mengeneinheit       | Stück                 |
| Gewicht             | 4 kg                  |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.            |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120077



## Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe   | 45 mm |

## Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Abdeckung   | Zentralplatte              |
| Abschließbar  | nein                       |
| Anschlussart  | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                                  | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)                 | 0                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar                       | 0                          |
| Anzahl Pole   | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung  | 1-fach 33°                 |
| Ausführung der Oberfläche                             | matt                       |
| Ausführung  | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                                    | nein                       |
| Befestigungsart                                       | einrasten                  |
| Beschriftungsfeld                                     | nein                       |
| Betriebstemperatur max.                               | 40 °C                      |
| Betriebstemperatur min.                               | -5 °C                      |
| erhöhter Berührungsschutz                             | ja                         |
| Fehlerstromschutz für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein                       |
| Halogenfrei   | ja                         |
| Isolierte Einbau                                      | nein                       |
| Klappdeckel   | nein                       |
| Kodierung   | nein                       |
| Kontroll-Licht  | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung                          | nein                       |
| Montageart  | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung  | 250 V                      |
| Nennstrom   | 16 A                       |
| Schutzart   | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung                                 | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung                                 | Schutzkontakt              |
| Steckdosen Winkel                                     | 33°                        |
| Tiefe   | 42 mm                      |
| Transparent   | nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz                              | ja                         |
| Zulassungen   | VDE                        |
| Überspannungsschutz                                   | nein                       |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6120077

