

Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046024



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	2046024
Typ	SV25W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Aluminium-Muffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046024



Abmessungen



Länge	60 mm
Maß D	27,6 mm
Maß d	25,2 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	25
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25 mm
Größe	25
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein