

Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046528



Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.



St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	2046528
Typ	SVM63W SW
Bezeichnung 1	Stapa Gewindemuffe
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M63x1,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046528



Abmessungen



Länge	60 mm
Maß D	68 mm
Maß d	63 mm
Maß L	60 mm
Maß M	M63
Maß t	3,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Gewinde
für Rohrdurchmesser	63 mm
Gewinde	M63x1,5
Größe	63
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein