

# Technisches Datenblatt

## Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder

Art.-Nr. 5402158



- 1 Anschlussloch  $\varnothing$  12 mm
- mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
- einseitig angekuppt

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5402158
Typ	101 G1500
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	240,00 kg/100 St.

### Technische Daten

Länge	1.500,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße $\varnothing$	16 mm

