

Technisches Datenblatt

Tiefenerder BP

Art.-Nr. 5000955



- System „BP“ (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5000955
Typ	219 25 BP FT
Bezeichnung 1	Staberder
Dimension	1,5m
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	573,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	1.500,00 mm
Maß L	1.500,00 mm
Ausführung	sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz	sonstige
Außendurchmesser	25,00 mm
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	12,30 kA
Profilart	rund D=20 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung