


# Technisches Datenblatt

## Anschlusschelle für Staberder, universell

Art.-Nr. 5001672



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4404

### Stammdaten

Art.-Nr.	5001672
Typ	2760 25 V4A
Bezeichnung 1	Anschlusschelle
Bezeichnung 2	für Rund-und Flachleiter
Dimension	25mm
Werkstoff	Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	32,40 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß A	110,00 mm
Bauform	Anschlusschelle
Erderanschluss Durchmesser	25 mm
für Tiefenerder	25,00 Ø mm
Klemmbereich	8-10 mm
Passung	Rd 8-10/FL40 mm

