

Technisches Datenblatt

Banderungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.-Nr. 5057630



Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).


- für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
- geprüft nach Explosionsgruppe IIC
- Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- UV-stabilisierte und halogenfreie Kunststoffhaube
- Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
- für Innen- und Außenanwendungen geeignet



Stammdaten

Art.-Nr.	5057630
Typ	EX BES 28
Bezeichnung 1	Banderungsschelle
Bezeichnung 2	für EX-Bereiche
Dimension	28mm
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	30,58 kg/100 St.

Technische Daten



Maß L	215,00 mm
Anzahl der Leiter	2
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels	16,00 - 78,00 mm ²
für Rohrdurchmesser	6,00 - 28,00 mm