

# Technisches Datenblatt

## Verstellbare Isoliertraverse - Wand

Art.-Nr. 5408852



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Wandmontage mit 10 Befestigungslöchern 4,2 mm und 4 Befestigungslöchern 6,9 mm

**GFK** Glasfaserverstärkter Kunststoff

### Stammdaten

Art.-Nr.	5408852
Typ	ISAV1000W
Bezeichnung 1	Isolierter Abstandhalter
Bezeichnung 2	variable Längeneinstellung
Dimension	550-1000mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Werkstoff Kürzel	GFK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	130,00 kg/100 St.

### Technische Daten

