

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 2000

Artikelnummer: 3141144



Gewindestange nach DIN 976.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3141144
Typ	TR M12 2M G
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M12x2000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	140 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange G 2000

Artikelnummer: 3141144



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Maß d	12 mm
Maß L	78,74 in
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 2000

Artikelnummer: 3141144



Technische Daten

Bruchlast	33,7 kN
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Linksgewinde	nein
Festigkeitsklasse Gewindestange	8.8