

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.-Nr. 7424360



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höheninstellbare Stütze.





St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424360
Typ	DSU2 400
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	28,65 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	400,00 mm
Maß A	400,00 mm
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	<input type="checkbox"/>
Nivellierbereich	0,00 mm