

# Technisches Datenblatt

## Profil zur Estrichabgrenzung

Art.-Nr. 7403895



Anbauprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen.

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7403895
Typ	OKB EP 1000
Bezeichnung 1	Profil
Bezeichnung 2	zur Estrichabgrenzung
Dimension	1000x87x25
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	205,00 kg/100 St.

### Technische Daten

	Länge	1.000,00 mm
	Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
	Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bodenpflege	trocken
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mindestestrichhöhe	85
	Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>	