

# Technisches Datenblatt

## Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Artikelnummer: 6108005



Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1 Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>. Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchse: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.



St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6108005
Typ	UVS-6W2
Bezeichnung 1	Unterflurverteiler
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Anschlussart	Klemmblock
Anzahl Abgriffe	6
Anzahl der Eingangsstromkreise	1
Eingang	3-polig
Farbe des Steckverbindersystems	weiß
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein
Querschnitt der Anschlussleitung	4 mm <sup>2</sup>
Steckverbindersystem systemgebunden	ja