

Seitlich geöffneter Steckschlüsselaufsatz mit Aufnahme für Grundratsche V-TEC GR.



CE

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 3010236 |
| Typ | V-TEC ST15 |
| Bezeichnung 1 | Steckschlüssel |
| Bezeichnung 2 | für Kabelverschraubungen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | SW15 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Steckschlüsselaufsatz

Artikelnummer: 3010236



Technische Daten

| | |
|----------------------|------|
| Flexibler Schaft | nein |
| Größe | M12 |
| Schlüsselweite | 15 |
| Schutzisoliert 1000V | nein |
| VDE geprüft | nein |