

Technisches Datenblatt

Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung

Artikelnummer: 2024900



Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in die Dichtungsteilung einführen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.

Das Verschraubungs-Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.



Stammdaten

Artikelnummer	2024900
Typ	V-TEC TBZ
Bezeichnung 1	Spreizzange
Bezeichnung 2	für V-TEC TB..
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung

Artikelnummer: 2024900



Abmessungen



Länge	215 mm
-------	--------

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
explosionssgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewindeart	metrisch
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	ja
Schutzart	IP67
Teilbare Verschraubung	ja
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	nein