


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Art.-Nr. 1009459



Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre




St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1009459
Typ	1015 D 7 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Dimension	7mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,07 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	41,00 mm
Breite	12,00 mm
Höhe	8,00 mm
Maß A	41,00 mm
Maß b	12,00 mm
Maß H	8,00 mm
Abstand zur Wand	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	6,5 mm
Spannbereich D	7,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>