

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2007

Art.-Nr. 2225514



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2225514
Typ	2007 25 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Dimension	7mm, L25
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,10 kg/100 St.

Technische Daten



Maß B	8,00 mm
Maß H	9,40 mm
Maß L	13,70 mm
für Kabeldurchmesser	7,00 mm
für Nageldurchmesser	2,0x25 mm
Doppelschelle	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Nagel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagellänge	25,00 mm
Schlagfest	<input type="checkbox"/>