

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2009

Art.-Nr. 2227711

**OBO**  
BETTERMANN



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform





**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2227711
Typ	2009 25 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Dimension	9mm, L25
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,11 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß B	8,00 mm
Maß H	11,60 mm
Maß L	16,10 mm
für Kabeldurchmesser	9,00 mm
für Nageldurchmesser	2,0x25 mm
Doppelschelle	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Nagel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagellänge	25,00 mm
Schlagfest	<input type="checkbox"/>