

# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Art.-Nr. 2228422



Haft-Clip, zum Aufkleben auf die Leitung




PP Polypropylen

### Stammdaten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr.                 | 2228422         |
| Typ                      | 2026 25 RW      |
| Bezeichnung 1            | Haft-Clip       |
| Dimension                | 7-12mm, L25     |
| Farbe                    | reinweiß        |
| RAL-Nummer               | 9010            |
| Werkstoff                | Polypropylen    |
| Werkstoff Kürzel         | PP              |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück       |
| Gewicht                  | 0,11 kg/100 St. |

### Technische Daten



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maß B                | 8,30 mm                             |
| Maß H                | 10,10 mm                            |
| Maß L                | 19,10 mm                            |
| für Kabeldurchmesser | 7,00 - 12,00 mm                     |
| für Nageldurchmesser | 2,0 x 25 mm                         |
| Form                 | rechteckig (für Flachleitung)       |
| Doppelschelle        | <input type="checkbox"/>            |
| Gehärtet             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogenfrei          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Nagel            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nagellänge           | 25,00 mm                            |
| Schlagfest           | <input checked="" type="checkbox"/> |