


Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar

Art.-Nr. 2205054



Ausführung geeignet zum Anschließen von Gasdrucknagelgeräten (z.B. Fa. SPIT), z.B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 7 mm Ø.




PA Polyamid

Produktzusatztext Hinweis	Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken. Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-0 nach UL 94, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 7 mm Ø.
Produktzusatztext 1	2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ²

Stammdaten

Art.-Nr.	2205054
Typ	2034 AS
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	anschießbar
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,13 kg/100 St.

Technische Daten



Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input type="checkbox"/>

