

# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1160583



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.  
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1160583
Typ	2056 58 FT
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Dimension	52-58mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	14,30 kg/100 St.

### Technische Daten



Maß A	23,00 mm
Maß B	64,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	93,00 mm
Maß L	45,50 mm
Maß t	2,50 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment für Schiene mit Schlitzweite	5,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	52,00 - 58,00 mm

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1160583



## Technische Daten

Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl