

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, universal



Art.-Nr. 1383167



Mit Gewinde M6.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1383167
Typ	2900 M6 19-23 G
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	19-23mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	2,40 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	48,00 mm
Breite	14,00 mm
Maß A	48,00 mm
Maß B	35,00 mm
Maß b	14,00 mm
Maß D	22,50 mm
Maß D	22,50 mm
Maß H	9,00 mm
Maß L	48,00 mm
Maß t1	1,50 mm
Maß t2	1,50 mm
Maß x	4,00 mm
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Größe	Pg 16
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	1,50 mm
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D	19,00 - 23,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>