

Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Art.-Nr. 3353230



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.

St


St Stahl

BK blank

Stammdaten

Art.-Nr.	3353230
Typ	362 23 BK
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Dimension	2x23mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	blank
Oberfläche Kürzel	BK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1000 Stück
Gewicht	0,06 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	23,00 mm
Maß L	23,00 mm
Maß d	2,00 mm
Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfform	Linsenkopf
Länge/Schaft-Durchmesser	23/2,0 mm
Schaftdurchmesser	2,00 mm