



Deckenhaken M6x125mm




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3470237
Typ	867 M6X125 G
Bezeichnung 1	Deckenhaken
Dimension	M6x125mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Gewicht	2,76 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	125,00 mm
Maß D	16,00 mm
Maß L	85,00 mm
Maß d Ø	5,20 mm
Bruchlast	0,80 kN
Bruchlast	800,00 N
Gewinde	M6
Gewindelänge	85,00 mm
Hakendurchmesser	16,00 mm
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>