

Technisches Datenblatt

Verbindungsmuffe

Art.-Nr. 6410111



Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6410111
Typ	CSTR M12 G
Bezeichnung 1	Verbindungsmuffe
Bezeichnung 2	für Gewindestange
Dimension	M12x40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	7,00 kg/100 St.

Technische Daten

		Länge	40,00 mm
		Maß L	40,00 mm
		Maß M	M12
		Maß 1 metrisch	12
		Maß 2 metrisch	12
		Durchgehendes Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
		Form	sechskant (hexagonal)
		Gewinde	M12
		SW	19,00 mm
		Sechskantig	<input checked="" type="checkbox"/>